

**Spazzola lamellare abrasiva in tessuto (A), Ø 100x50 mm, Grana: 120****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	568464 120
GTIN	4045197680679
Classe articolo	52E

Descrizione**Esecuzione:**

Disposizione a ventaglio di lamelle di tessuto abrasivo rispetto all'asse della spazzola rotativa. Dimensioni standard Ø 100x100 mm oppure esecuzione sottile Ø 100x50 mm per la lavorazione di piccole superfici. Foro di alloggiamento Ø 19 mm con sede multipla.

Uso:

Per **togliere la ruggine, disincrostare, sbavare** e per rettifica longitudinale.

Nota:

Per la compensazione della larghezza di spazzole sottili di Ø 100x50 mm, set di anelli distanziali n. art. 568439.

Descrizione tecnica

Grana	120
Velocità consigliata	3700 min ⁻¹
Sostrato del materiale abrasivo	Tessuto
Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Ø Rullo	100 mm

Larghezza rullo	50 mm
Attributo del nome del prodotto	Ø 100×50 mm
Ø Foro	19 mm
Tipo di prodotto	Spazzola lamellare abrasiva in tela fessurata

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		
INOX	idoneo		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Vernice	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		