

**Garant**
**Portainseri eco con bloccaggio a vite, sinistra, Dim. codolo / Misura inserto: 25/16mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261103 25/16
GTIN	4045197945303
Classe articolo	21U

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi. Con lubrorefrigerazione della superficie di spoglia.

**Nota:**

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 317900-319886.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: SVJBR/L 2525X16

Inserto adatto: VB.. 1604..

Ampiezza funzionale  $L_4$ : 32 mm

Lunghezza della testina  $L_1$ : 40 mm

Lunghezza complessiva L: 111,5 mm

Set di viti per inserti: 269023 3

**Descrizione tecnica**

Vite per sottoplacchetta	269013 1
Dimensione codolo	25 mm
Lunghezza della testina $L_1$	40 mm

Codice ISO portautensile	SVJBR/L 2525X16
Lunghezza complessiva L	111,5 mm
Misura inserto	16 mm
Inserto adatto	VB.. 1604..
Set di viti per inserti	269023 3
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	32 mm
Sottopiacchetta	259033 5
Serie	Eco
Tipo di impiego	sinistra
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

## Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15