

Garant**Portainseriti eco con bloccaggio a vite, sinistra, Dim. codolo / Misura inserto: 20/11 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261103 20/11
GTIN	4045197945280
Classe articolo	21U

Descrizione**Esecuzione:**

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

Con lubrorefrigerazione della superficie di spoglia.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 317900-319886.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: SVJBR/L 2020X11

Inserto adatto: VB.. 1103..

Ampiezza funzionale L_4 : 25 mm

Lunghezza della testina L_1 : 40 mm

Lunghezza complessiva L: 99 mm

Set di viti per inserti: 269023 1

Descrizione tecnica

Dimensione codolo	20 mm
Inserto adatto	VB.. 1103..
Lunghezza della testina L_1	40 mm

Codice ISO portautensile	SVJBR/L 2020X11
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Set di viti per inserti	269023 1
Lunghezza complessiva L	99 mm
Misura inserto	11 mm
Serie	Eco
Tipo di impiego	sinistra
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8