



Sensori "FMT", Coppia max.: 1500Nm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	654350 1500
GTIN	5060922233110
Classe articolo	66D

Descrizione

Esecuzione:

- **Sensore statico completo di cavo (2 m) per collegamento diretto a n. art. 654300 o n. art. 654340 (riconoscimento automatico dei dati di taratura).**
- **Fissaggio diretto alla superficie di lavoro con 3 viti (non comprese nella fornitura).**

Fornitura:

Incluso certificato di taratura UKAS in senso orario.

Fino a Dim. 150 incl. con simulatore di serraggio delle viti per il controllo di avvitatori elettrici e pneumatici. In stabile valigetta di plastica.

Nota:

- Non per avvitatori a percussione!
- Non per avvitatori a massa battente!

Descrizione tecnica

Quadro femmina	3/4 pollici
Quadro femmina	1 pollici
Coppia massima	1500 Nm
Intervallo di misurazione	30 - 1500 Nm
Direzione di serraggio	Serraggio orario
Precisione di misura della coppia	±0,5 %

Certificato di collaudo

Certificato di collaudo del produttore

Tipo di prodotto

Strumento di controllo della coppia