




Morsetto di serraggio a eccentrico, Filettatura M: M16



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370005 M16
GTIN	4046368503360
Classe articolo	37M

Descrizione

Esecuzione:

- Minor esigenza di spazio, quindi minore ingombro bordi.
- Serraggio di pezzi di qualsiasi forma.

Disco esagonale in ottone con vite eccentrica in acciaio.

Fornitura:

1 Vite in acciaio, 1 disco di bloccaggio.

Nota:

Per il morsetto M 10 è necessaria la chiave a brugola esagonale Dim. 7!

Descrizione tecnica

Coppia di serraggio massimo	88 Nm
Altezza disco H	12,7 mm
Filettatura M	M16
SW ₁ esagono incassato	12 mm
Lunghezza del filetto L	27 mm
Forza di serraggio	27 kN
Corsa eccentrica S ₁	2,5 mm
Vite esagonale SW	30 mm
Dimensione A	15 mm

Tipo di prodotto

Morsetto di serraggio a eccentrico