

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Spazzola circolare per sbavatura microabrasiva 1,1 mm, SiC 120, Ø Spazzole D1 × Larghezza utile L1: 250X60mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	570520 250X60
GTIN	4017359258835
Classe articolo	57L

Descrizione**Esecuzione:**

Foro dell'attacco 50,8 mm con cava doppia per chiavetta 13×7. Altri fori possibili.

Setole in nylon abrasivo ondulate ad alta resistenza.

Uso:

Per tutte le smerigliatrici da banco standard. Elevata durata grazie al filo speciale.

Setole abrasive flessibili per arrotondamento e sbavatura uniforme di bordi, nonché per la lavorazione delle superfici.

Nota:

Solo le punte agiscono sul pezzo. Una pressione di contatto eccessiva non migliora il risultato, aumenta la potenza necessaria e riduce la durata della spazzola.

Descrizione tecnica

Ø Spazzola D ₁	250 mm
Numero massimo giri	3600 min ⁻¹
Larghezza spazzola	58 mm

Lunghezza utile H ₁	50 mm
Materiale guarnizione	con carburo di silicio
Sigla materiale abrasivo	SiC
Spessore setole	1,1 mm
Macchina di propulsione	Sbavatrice da tavolo
Tipo di prodotto	Spazzola circolare