

HALDER**Tenditore di centraggio con elementi di bloccaggio, Modello: 1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	370017 1
GTIN	4030618238720
Classe articolo	37K

Descrizione**Vantaggi:**

- **Autocentratura precisa con una precisione di $\pm 0,025$ mm.**
- **Gli elementi di serraggio consentono di centrare i componenti con superfici grezze o lavorate sfruttando l'accoppiamento di forza e di trascinarli verso il basso fino ai punti di appoggio.**
- **Corse di regolazione elevate con altezza d'ingombro ridotta.**
- **Possibilità di avvvitamento dall'alto e dal basso.**

Uso:

Per il centraggio e il serraggio di componenti muniti di foro di attacco.

Materiale:

Corpo base in acciaio per utensili, temprato e brunito. Elementi di serraggio in acciaio inossidabile 1.4112, temprati e rettificati.

Descrizione tecnica

$D_{max.}$	18,5 mm
h_2	9,1 mm
Forza di serraggio	3,5 kN

$\varnothing d_4$	M4 mm
$D_{min.}$	14,5 mm
h_4	5,5 mm
$d_3 f7$	12 mm
h_5	19,7 mm
Tipo di prodotto	Sistema di serraggio del dispositivo