


Garant**Contropunta rotante con indicazione della pressione analogica, Cono Morse: 3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	321730 3
GTIN	4045197947864
Classe articolo	31Z

Descrizione**Esecuzione:**

- La pressione di serraggio presente può essere letta direttamente sul corpo base mediante visualizzazione analogica o digitale.
- La cuspidè è sostenuta da molle a tazza con un'escursione elastica di circa 3,7 mm nella modalità analogica e di 2,6 mm o 2,8 mm nella modalità digitale.
- Struttura corta e robusta con asse a guida lunga. Cuspidè temprata e rettificata.
- Massima precisione grazie al sistema di supporto di precisione a evolvente.
- Con foro filettato per estrazione e ghiera di estrazione.
- Guarnizione speciale di protezione contro sporco e liquido lubrorefrigerante, esente da manutenzione.

Angolo cuspidè 60°.

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l'obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all'oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.

La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l'inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Funzione:

IP55: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Ovunque sia necessario mantenere la pressione di serraggio entro certi limiti in modo da non deformare il pezzo o per serrare in modo sicuro con una pressione sufficiente.

- **Come contropunta per i mandrini trascinatori idromeccanici n. art. 327451 – 327541, poiché i trascinatori devono essere di volta in volta aggraffati al pezzo da lavorare.**
- **Per pezzi che si dilatano notevolmente a causa dell'elevato calore dell'asportazione di truciolo.**
- **Per il serraggio di pezzi lunghi e sottili onde evitarne la flessione.**
- **Per il serraggio di pezzi pesanti, per i quali sia necessario controllare la pressione di serraggio.**

Grado di protezione IP: IP 55

Alimentazione: energy-harvesting

Ø Alloggiamento: 60 mm

Lunghezza utile B: 107 mm

Ø Punta massimo 60° A: 28 mm

Errore massimo di rotazione concentrica: 0,005 mm

Lunghezza punta C: 31 mm

Per peso del pezzo: 250 kg

Descrizione tecnica

Lunghezza punta C	31 mm
Cono Morse	MK3
Ø Punta massimo 60° A	28 mm
Errore massimo di rotazione concentrica	0,005 mm
Forza di serraggio assiale massima	950 daN
Per peso del pezzo	250 kg
Lunghezza utile B	107 mm
Ø Alloggiamento	60 mm
Grado di protezione IP	IP 55
Alimentazione	energy-harvesting
Tipo di prodotto	Cuspide