

HALDER**Ganascia a cuneo doppio scanalata, Filettatura M: M12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	370023 M12
GTIN	4030618237723
Classe articolo	37K

Descrizione**Uso:**

Avvitando la vite di serraggio, le due ganasce si muovono verso l'esterno spingendo i pezzi contro una battuta ferma.

Il cuneo doppio consente inoltre di ottenere una forza di serraggio verticale.

Materiale:

Corpo base in acciaio per utensili, temprato e lucidato. Ganasce in acciaio per utensili, temperate, brunite e rettificate.

Nota:

Montaggio nel foro filettato o con dato per scanalature a T. Possibilità di serraggio multiplo in verticale o in orizzontale.

Descrizione tecnica

Forza di serraggio	50 kN
Lunghezza	42 - 49 mm
B ₁	41 mm
Coppia di serraggio massimo	85 Nm

Filettatura M	M12
Altezza H	26 mm
Tipo di prodotto	Morsetto di serraggio a cuneo