

Garant**Lama per seghe circolari, non rivestito, Ø × Spessore: 125X3mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	179930 125X3
GTIN	4045197887115
Classe articolo	17C

Descrizione**Esecuzione:**

Substrato in metallo duro. Forma del dente e numero di denti concepiti in modo specifico per la lavorazione dell'acciaio. Ottimo anche per acciaio < 1100 N/mm².

Lama per sega circolare con riporto in metallo duro GARANT per tagli estremamente profondi. Passo irregolare delle lame per sega per una lavorazione più regolare. Consigliamo l'avanzamento radiale per limitare le vibrazioni e aumentare la durata dell'utensile.

Descrizione tecnica

Ø Foro	22 mm
Ø	125 mm
Spessore	3 mm
Avanzamento f_z in acciaio < 900 N/mm ²	0,025 mm
Profondità di taglio massima $a_{e\ max}$	42 mm
Numero denti Z	26

Adattatore idoneo	179902 125
Contenuto	HM
Interasse fori di trascinamento	31,5 mm
Numero di fori di trascinamento	5
Ø Foro di trascinamento	4,4 mm
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Lama per seghe circolari

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	125 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	110 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	80 m/min	P
a umido max.	idoneo		