

Garant
CNMM 160624, Tipo: HB7035-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250462 HB7035-1
GTIN	4045197948458
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMM 160624 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucioli: SR

 Profondità di taglio a_p : 2 - 10 mm

 Avanzamento f : 0,4 - 1,2 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 90 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Tipo	HB7035-1
Profondità di taglio a_p	2 - 10 mm
Avanzamento f	0,4 - 1,2 mm/gir,
Rompitrucioli	SR
Raggio di curvatura	2,4 mm

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 260 m/min
Impiego principale	P
Codice ISO Inserto	CNMM 160624
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura