

Garant**SCMT 120408, Tipo: HB7010-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260750 HB7010-1
GTIN	4045197948496
Classe articolo	21G

Descrizione

SCMT 120408 HB7010-1 Raggio di curvatura: 0,8 mm

Tipo: HB7010-1

Rompitrucioli: SS

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,2 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 150 - 500 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	HB7010-1
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 m/min
Materiale da taglio	HM
Rompitrucioli	SS
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Raggio di curvatura	0,8 mm

Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Impiego principale	P
Condizione di taglio	continuo
Codice ISO Inserto	SCMT 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura