

**3M****Pellicola adesiva, larghezza × lunghezza (mm×m): 19X33**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083629 19X33
GTIN	5010027728554
Classe articolo	08M

## Descrizione

### Esecuzione:

3M™ 969 è una **pellicola in plastica senza supporti**, trasparente e bilaterale. Aderisce immediatamente e ha un'ottima adesione sui materiali a bassa energia. Per superfici strutturate o leggermente ruvide.

### Uso:

**Impiego universale** su molti tipi di suolo per il montaggio di divisori, insegne, ecc.

### Per:

Distributore manuale n. art. 083631 ATG700.

### Nota:

La durata minima indicata dei prodotti 3M™ è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

## Descrizione tecnica

Larghezza	19 mm
Lunghezza	33 m
Massa adesiva	Acrilato

Materiale copertura	Carta siliconata
Tipo di nastro adesivo	su un lato
Materiale supporto	senza supporto
Particolarità	Resistente ai raggi UV
Guaina conduttrice presente	sì
Denominazione originale prodotto	969
Spessore	0,13 mm
Colore	trasparente
Umidità dell'aria magazzino	50 - 60 %
Temperatura di immagazzinamento	20 - 23 °C
Applicazione	Attaccare
Durata minima	12 mese
Tipo di prodotto	Nastro adesivo

---

## Accessori

Distributore manuale ATG 700 Modello ATG700	083631 ATG700
---	---------------