

Garant**DNMG 110408 Wiper, Tipo: HB7020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250655 HB7020
GTIN	4045197948564
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,15 - 0,35 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 400 m/min
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Tipo	HB7020
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Rompitrucioli	WSS
Codice ISO Inserto	DNMG 110408

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura