

Garant**DNMG 150604 Wiper, Tipo: HB7020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250659 HB7020
GTIN	4045197948571
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Tipo	HB7020
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rompitrucioli	WSS
Avanzamento f	0,15 - 0,35 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 400 m/min
Codice ISO Inserto	DNMG 150604

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura