

Garant**WNMG 060404 Wiper, Tipo: HB7020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251953 HB7020
GTIN	4045197948625
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 400 m/min
Rompitrucoli	WSS
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,15 - 0,35 mm/gir,
Tipo	HB7020
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 060404
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura