

Garant**WNMG 080412 Wiper, Tipo: HB7020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251967 HB7020
GTIN	4045197948663
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,15 - 0,35 mm/gir,
Raggio di curvatura	1,2 mm
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 400 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Rompitrucioli	WSS
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Tipo	HB7020
Codice ISO Inserto	WNMG 080412
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura