

Garant**CNMG 120408 Wiper, Tipo: HB7020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250157 HB7020
GTIN	4045197948717
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HB7020
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,3 - 0,45 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Rompitrucioli	WSM
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120408

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insero per tornitura