


**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Spazzola circolare con gambo microabrasiva, SiC grana 320, Ø Spazzole D1×  
Larghezza utile L1: 50X10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	574450 50X10
GTIN	4017359138298
Classe articolo	57L

**Descrizione****Esecuzione:**

**Setole di filo di nylon con carburo di silicio incorporato nel supporto in acciaio; Ø Gambo 6 mm.**

**Uso:**

Su rettificatrici manuali, alberi flessibili o trapani a mano per la lavorazione delle superfici. L'alto numero di giri moltiplica le prestazioni della spazzola.

Rettifica a secco e a umido di alluminio, acciaio, INOX e materie plastiche. Temperatura di impiego max. 80 °C.

**Descrizione tecnica**

Grana	320
Lunghezza utile H <sub>1</sub>	12 mm
Velocità consigliata	6000 min <sup>-1</sup>
Ø Spazzola D <sub>1</sub>	50 mm
Numero massimo giri	15000 min <sup>-1</sup>

Ø Codolo D <sub>s</sub>	6 mm
Sigla materiale abrasivo	SiC
Tipo di prodotto	Spazzola circolare