

HOLEX

Tronchese a tagliente laterale con grande rapporto di leva, lucido, con manici rivestiti, Lunghezza complessiva: 160mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	723395 160
GTIN	4045197887429
Classe articolo	72B

Descrizione

Esecuzione:

Testa robusta con taglienti temprati a induzione (circa 64 HRC). Articolazione sovrapposta. Elevate prestazioni di taglio grazie al rapporto di trasmissione ottimale. Pinza in esecuzione lucida, manici con rivestimenti in multicomponente.

Uso:

Per tutti i fili (durata elevata anche in caso di filo duro). Resistente alle massime sollecitazioni.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Descrizione tecnica

Capacità di taglio filo dolce fino a Ø	3,4 mm
Capacità di taglio filo armonico fino a Ø	2 mm
Capacità di taglio filo duro fino a Ø	2,5 mm
Lunghezza complessiva	160 mm
Norma	DIN ISO 5749
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente
Processo di produzione	forgiata e temprata in bagno d'olio

Materiale	Acciaio al cromo-vanadio.
Superficie	lucido
Tipo di prodotto	Pinza tagliente