

**Garant****CCMT 09T302 Wiper, Tipo: HB7020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260057 HB7020
GTIN	4045197948823
Classe articolo	21G

**Descrizione tecnica**

Tipo	HB7020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,2 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	150 - 400 m/min
Rompitrucioli	WSS
Avanzamento $f$	0,15 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1 mm
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Codice ISO Inserto	CCMT 09T302

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insero per tornitura