

**Garant****WNMG 080412 Wiper, Tipo: HB7020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	252073 HB7020
GTIN	4045197948793
Classe articolo	21G

**Descrizione tecnica**

Raggio di curvatura	1,2 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 4 mm
Materiale da taglio	HM
Avanzamento $f$	0,25 - 0,45 mm/gir,
Impiego principale	P
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 350 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Rompitrucioli	WSM
Codice ISO Inserto	WNMG 080412
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura