


Garant**CCMT 09T304 Wiper, Tipo: HB7020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260151 HB7020
GTIN	4045197948861
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	WSM
Avanzamento f	0,15 - 0,3 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HB7020
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Profondità di taglio a_p	0,4 - 2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	P
Codice ISO Inserto	CCMT 09T304

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura