


**Garant****CCMT 060204 Wiper, Tipo: HB7020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260143 HB7020
GTIN	4045197948847
Classe articolo	21G

**Descrizione tecnica**

Avanzamento f	0,15 - 0,3 mm/gir,
Tipo	HB7020
Profondità di taglio $a_p$	0,4 - 2 mm
Rompitrucioli	WSM
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 350 m/min
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	CCMT 060204

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insero per tornitura