


**Garant****CCMT 120408 Wiper, Tipo: HB7020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260161 HB7020
GTIN	4045197948892
Classe articolo	21G

**Descrizione tecnica**

Rompitrucioli	WSM
Tipo	HB7020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,15 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 350 m/min
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,4 - 2 mm
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Codice ISO Inserto	CCMT 120408

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura