


Garant**CCMT 120404 Wiper, Tipo: HB7020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260159 HB7020
GTIN	4045197948885
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,15 - 0,3 mm/gir,
Tipo	HB7020
Rompitrucioli	WSM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Profondità di taglio a_p	0,4 - 2 mm
Codice ISO Inserto	CCMT 120404

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insero per tornitura