

Garant**CCMT 09T304 Wiper, Tipo: HB7020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260059 HB7020
GTIN	4045197948830
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 1 mm
Rompitrucioli	WSS
Materiale da taglio	HM
Tipo	HB7020
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 400 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Avanzamento f	0,15 - 0,3 mm/gir,
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	CCMT 09T304

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura