

Garant**DNMG 150408, Tipo: HB7035-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250768 HB7035-1
GTIN	4045197949134
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 150408 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucoli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mmAvanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 320 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 320 m/min
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Condizione di taglio	fortemente interrotto

Rompitrucioli	SM
Tipo	HB7035-1
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	DNMG 150408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura