



## Chiavi combinate, esecuzione lunga, Apertura: 19mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	614200 19
GTIN	4018754019274
Classe articolo	63A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.

Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione del momento torcente

#### Norma:

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materiale:

Acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

#### Nota:

Profilo speciale **AS-Drive**. Un profilo di estrema precisione studiato per l'aviazione e l'aeronautica spaziale. Gli utensili con questo profilo sono riconoscibili dal contrassegno **AS-drive**.

#### Vantaggi:

- **Le viti vengono strette sui fianchi. – Le viti non si rovinano. – Durano più a lungo.**
- **Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile. – Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione della forza.**

**ATTENZIONE!**

Esiste anche un'altra alternativa GARANT per questo prodotto!

Codice prodotto consigliato: 614600

### Descrizione tecnica

Lunghezza chiave L	265 mm
Apertura	19 mm
Altezza bocca massima h1	8,5 mm
Lato anello AS-drive	sì

Dimensione apertura	Metrica
Altezza massima anello $h_{2\max}$	13 mm
Posizione anello	15 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo
Superficie	rivestimento al NiCr
Tipo di prodotto	Chiave