

Garant**Prolunga per maschi a filettare con dispositivo di serraggio rapido, Modello: 8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	338460 8
GTIN	4045197953155
Classe articolo	31M

Descrizione**Esecuzione:**

- **Esecuzione lunga.**
- **Trasmissione della coppia mediante l'attacco quadro.**
- **L'estremità anteriore della prolunga è dotata di un dispositivo a cambio rapido.**
- **L'estremità posteriore della prolunga è conforme alla norma DIN, pertanto la prolunga può essere alloggiata anche in bussole a innesto rapido per maschi a filettare o in pinze di serraggio ER per maschi a filettare con quadro.**

Vantaggi:

- **Sostituzione rapida e con ripetibilità precisa dei maschi a filettare mediante l'innesto a cambio rapido.**
- **Facile combinazione delle prolunghe grazie ai diametri D_3 delle stesse dimensioni e al quadro di trascinamento K_2 .**

Uso:

Per la filettatura in punti di difficile accesso, per es. incavi di guida profondi, gradini, bordi su dispositivi, filettature interne poste in profondità.

Per:

Inserimento in bussole a innesto rapido per maschi a filettare oppure in pinze ER per maschi a filettare con quadro.

Descrizione tecnica

Per \varnothing nominale filettatura d_1 DIN 371	M10
Per \varnothing codolo filettato d_2	10 mm
\varnothing Prolunga D_4	18 mm
Prolunga K_2	9 mm
Prolunga L_2	45 mm
\varnothing Prolunga D_3	12 mm
Prolunga L_3	145 mm
Tipo di prodotto	Prolunghe da 1/2 pollice