



## Strumento idraulico-pneumatico per rivetti ciechi, Modello: 3



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	770513 3
GTIN	4045197889454
Classe articolo	72E

### Descrizione

#### Esecuzione:

Pressione di esercizio 6–7 bar. Contenitore di raccolta estraibile per chiodi. Apparecchio potente e affidabile per rivetti ciechi. Lavorazione rapida e sicura dei rivetti ciechi grazie al potente sistema a ganasce (nessuno scivolamento sopra il chiodo). Aspirazione a regolazione variabile per lo smaltimento del chiodo usurato nel contenitore di raccolta.

#### Fornitura:

Incluse bocche (per acciaio, acciaio legato, alluminio, rame): 2,4 – 3,4 mm, 4 mm, 4,8 mm. Incluse bocche (adatte per alluminio): 2,4 mm, 4,8 mm, 6 mm. 1 bottiglia di olio idraulico 50 ml.

Corsa dello strumento: 21 mm

Forza di inserimento a 6 bar: 10500 N

Consumo di aria per rivetto: 5,4 l

Raccordo tubo: 8 mm

Ø massimo mandrino: 3,2 mm

Per rivetti ciechi in qualsiasi materiale fino a: 4,8 mm

### Descrizione tecnica

Per rivetti ciechi in alluminio fino a	6 mm
--	------

Per rivetti ciechi in qualsiasi materiale fino a	4,8 mm
Raccordo tubo	8 mm
Ø massimo mandrino	3,2 mm
Forza di inserimento a 6 bar	10500 N
Corsa dello strumento	21 mm
Peso	1,6 kg
Consumo di aria per rivetto	5,4 l