



## Levigatrici diritte Batteria ricaricabile, Modello: M18FDG



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077280 M18FDG
GTIN	4002395287017
Classe articolo	03L

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Potente levigatrice diritta a batteria da 18 V/5,0 Ah con** con motore senza spazzole POWERSTATE™.

- **Elettronica REDLINK PLUS™ con protezione contro sovraccarichi per maggiore potenza.**
- **Batteria REDLITHIUM-ION™ con controllo monocella.**
- **Alloggiamento universale per tutti i comuni accessori da 6 e 8 mm.**
- **Design particolarmente sottile per maggiore praticità d'utilizzo.**
- **Griglie di protezione intercambiabili per una maggiore durata del motore.**
- **Collo del mandrino con supporto in gomma per maggiore praticità d'utilizzo.**
- **Protezione contro il riavvio.**

#### Fornitura:

Inclusi caricabatterie, pinza di serraggio 6 mm, pinza di serraggio 8 mm, chiavi a forchetta apertura 15 / apertura 17, 2x griglie di protezione antipolvere e custodia HD.

#### Nota:

Dati ricambi e accessori vedi n. art. 073811 e segg.

Frese rotative adatte vedi n. art. 540200 e successivi.

Mole abrasive adatte vedi n. art. 550600 e successivi.

Mole per lucidatura adatte vedi n. art. 551850 e successivi.

### Descrizione tecnica

Preselezione elettronica del numero di giri	no
Capacità batteria	5 Ah

Tensione batteria	18 V
Vibrazione massima a norma EN	3,4 m/s <sup>2</sup>
Denominazione originale prodotto	M18FDG-502X
Ø Massimo pinze di serraggio	6 - 8 mm
Peso	2,1 kg
Campo del numero di giri	27000 min <sup>-1</sup>
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Numero di batterie contenute	2
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Imballaggio	Valigetta (HD=Heavy Duty)
Tipo di prodotto	Levigatrici diritte

---

## Accessori

Caricabatterie Modello M1218C	073840 M1218C
Caricabatterie Modello M1218FC	073840 M1218FC