



Smerigliatrice angolare GWS, Modello: 19-125CIE



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077109 19-125CIE
GTIN	3165140838382
Classe articolo	03C

Descrizione

Esecuzione:

Motore da 1900 W con regolazione elettronica del numero di giri.

Potente smerigliatrice angolare da 1900 W per la massima produttività e la miglior protezione dell'utilizzatore

- **Lunga durata grazie ai motori con raffreddamento diretto, protezione contro i sovraccarichi, e maggiore durata delle spazzole a carboncini.**
- **Buona maneggevolezza grazie al corpo leggero con superficie morbida per una tenuta sicura.**
- **Impugnatura supplementare Vibration Control con riduzione delle vibrazioni del 40% per lavorare senza affaticarsi (EN 60745).**
- **Massima protezione dell'utilizzatore mediante kickback stop, protezione contro il riavvio, carter antitorsione e riduzione delle vibrazioni.**

Fornitura:

Incluso carter antitorsione, impugnatura supplementare.

Descrizione tecnica

Lunghezza	311 mm
Profondità massima di taglio	34 mm
Potenza assorbita	1900 W
Ø Massimo disco	125 mm

Kickback-stop	sì
Peso	2,4 kg
Vibrazione massima a norma EN	6 m/s ²
Denominazione originale prodotto	GWS 19-125 CIE
Particolarità	Regolazione elettronica del numero di giri
Blocco contro il riavvio	sì
Altezza	103 mm
Campo del numero di giri	2800 - 11500 min ⁻¹
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari