

**Paio di guanti, Misure guanti da lavoro: 9****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094300 9
GTIN	4045197890115
Classe articolo	02H

Descrizione**Esecuzione:**

Guanto per montaggio traspirante con innovativo rivestimento in PU a base d'acqua per le massime esigenze di precisione, flessibilità e sensibilità tattile in ambienti asciutti e leggermente oleosi. Lunga durata grazie all'elevata resistenza all'abrasione. Privi di DMF.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	9
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Categoria di protezione	Categoria II
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
Contenuto	12

Caratteristiche guanti	Privi di DMF
Caratteristiche guanti	Ipoallergenico
EN 388	4131X
Materiale supporto	Lycra®, poliammide
Rivestimento	PU a base d'acqua / nitrile
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Universale
Campo di applicazione	Precisione
Lunghezza	255 mm
Colore	nero / grigio
Tecnologia di lavorazione a maglia	15G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor.
Utilizzo	riutilizzabile
Tipo di prodotto	Guanti multiuso