



Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill, non rivestito, Ø DC h8: 8 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	113005 8
GTIN	4045197952493
Classe articolo	12B

Descrizione

Esecuzione:

Punta stabile per tutte le applicazioni standard. Migliore comportamento in foratura grazie all'affilatura a croce. Spessore del nocciolo e conicità normali. Profilo rettificato. Superficie: Scanalatura elicoidale rinvenuta color bronzo.

Passaggio interno per LR: no

Norma: DIN 1897

Tolleranza Ø nominale: h8

Angolo di affilatura: 130 grado

Numero taglienti Z: 2

Profondità di foratura massima consigliata L_2 : 25 mm

Lunghezza scanalatura per trucioli L_c : 37 mm

Lunghezza complessiva L: 79 mm

Ø codolo D_s : 8 mm

Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm²: 0,1 mm/gir,

Descrizione tecnica

Profondità di foratura massima consigliata L_2	25 mm
Tolleranza Ø nominale	h8
Lunghezza scanalatura per trucioli L_c	37 mm
Ø nominale D_c	8 mm
Lunghezza complessiva L	79 mm
Norma	DIN 1897
Numero taglienti Z	2

Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm ²	0,1 mm/gir,
Ø codolo D _s	8 mm
Angolo di affilatura	130 grado
Serie	HOLEX CleverDrill
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Modello	N
Codolo	Codolo cilindrico
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

Accessori

Set di punte corte in HSS HOLEX Clever Drill n. art. 113005, tipo N con cassetta Modello 1-10	113510 1-10
---	-------------