

**Aspiratore solidi / liquidi ATTIX, Denominazione originale prodotto: 44-2LICM****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078541 44-2LICM
GTIN	5711145271693
Classe articolo	07C

Descrizione**Esecuzione:**

Aspiratori solidi / liquidi robusti e potenti con sistema flessibile di raccordo a tubo (MultiFit) per tipi di pulizia professionali. **Rendimento > 99,9%**.

- **Sistema di depurazione del filtro automatico InfiniClean.**
- **Aspirapolvere industriale estremamente silenzioso con contenitore da 42 l, filtro plissettato piatto lavabile in PTFE per aspirare anche le polveri sottili.**
- **Accensione graduale, regolazione del numero di giri.**
- **Presa di corrente con dispositivo automatico, antistatica.**

Fornitura:

Incluso tubo flessibile di aspirazione, tubo manuale piegato (tranne 560-21XC), filtro a umido ed elemento filtrante lavabile (PET), supporti per tubo flessibile e cavo. Inclusi filtro plissettato piatto lavabile in PTFE classe M, **tubo flessibile di aspirazione antistatico** Ø 32 mm, tubi di prolunga in acciaio legato D 36 (3 × 350 mm), tubo manuale piegato in acciaio legato, piastra di adattamento per cassetta degli attrezzi, bocchetta per pavimenti industriale 400 mm, bocchetta universale, bocchetta di aspirazione, bocchetta fessure, adattatore antistatico per utensili, maniglia trolley per comodità di trasporto e stoccaggio sicuro.

Nota:

Altri aspiratori di sicurezza per ogni classe di pericolo (polveri nocive per la salute o esplosive) disponibili su richiesta (classe L, M, H).

Descrizione tecnica

Potenza assorbita	1400 W
Depurazione automatica del filtro	Sistema automatico InfiniClean™
Lunghezza cavo	7,5 m
Lunghezza	565 mm
Rumorosità	60 dB(A)
Denominazione originale prodotto	44-2LICM
Omologato per polveri sottili	sì
Volume del serbatoio	42 l
Peso	17,5 kg
Altezza	650 mm
Depressione	250 mbar
Numero di turbine	1
Sistema antistatico	sì
Lunghezza tubo flessibile aspirazione	4 m
Rendimento	99,9 %
Larghezza	385 mm
Dispositivo automatico	sì
Classe polveri – aspiratore	L
Ø Tubo flessibile	32 mm
Portata d'aria	75 l/s
Particolarità	Aspiratori di micropolvere
Sistema filtrante	Elemento filtrante plissettato in PTFE
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Aspiratori solidi / liquidi

Accessori

Bocchetta fessure Denominazione originale prodotto 7102	078547 7102
Set per officina Denominazione originale prodotto ATTIX5	078543 ATTIX5
Set di sacchetti filtranti 5 pezzi Per modello di aspiratore 44	078549 44
Ugello per tubo obliquo in gomma Denominazione originale prodotto 7868	078546 7868
Filtri di ricambio Per modello di aspiratore 44	078548 44
Prolunga in acciaio legato Denominazione originale prodotto 8074	078556 8074
Set di tubi flessibili aspiratrucioli Denominazione originale prodotto DN50	078545 DN50
Bocchetta pavimenti, larghezza 400 mm Denominazione originale prodotto 3666	078555 3666