

HOLEX**Ruota lamellare abrasiva mista M14 Tessuto/tela, Ø 100x50 mm, Confronto granulometrico: 80CRS****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	566372 80CRS
GTIN	4045197924605
Classe articolo	52M

Descrizione**Esecuzione:**

Lamelle disposte a ventaglio attorno all'asse dell'utensile. **Attacco diretto M14.**

Combinazione di **tela abrasiva e tessuto.**

Uso:

Rimozione di graffi, applicazione di una patina opacizzante.

Descrizione tecnica

Velocità consigliata	2800 min ⁻¹
Confronto granulometrico	80
Numero massimo giri	6000 min ⁻¹
Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Filettatura	M14

Ø Rullo	100 mm
Larghezza rullo	50 mm
Attributo del nome del prodotto	Ø 100×50 mm
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Ottimizzato per il materiale	INOX
Velocità periferica massima	30 m/s
Tipo di prodotto	Spazzola lamellare abrasiva in tela fessurata

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Metallo duro (HM)	limitatamente adatto		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	limitatamente adatto		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a secco	idoneo		