



## Strumento di controllo della coppia per chiavi dinamometriche "SmartCheck", Coppia massima: 800 Nm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	654650 800
GTIN	4018754273034
Classe articolo	63B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Strumento di controllo della coppia variabile e flessibile grazie al display e al corpo base girevoli. Possibilità di montaggio orizzontale e verticale. Il display e la tastiera digitale sono dotati di protezione antispruzzo e realizzati in plastica resistente agli urti.

3 modi d'uso:

- **Display rotante (Track)**
- **Riconoscimento del punto di rottura (First-Peak)**
- **Visualizzazione del valore di picco (Peak-Hold)**

**Unità di misura:** N·m, lbf·ft, lbf·in.

#### Vantaggi:

Strumento di controllo della coppia variabile e compatto. Funzionamento mediante alimentatore o a batteria.

#### Uso:

Regolazione di **giraviti dinamometrici e chiavi dinamometriche** con o senza scala.

#### Fornitura:

Incluso alimentatore in robusta valigetta in plastica.

Taratura: O4

Precisione di misura della coppia:  $\pm 1$  %

Intervallo di misurazione: 80 - 800 Nm

Visualizzatore largh.: 120 mm  
 Visualizzatore h: 124 mm  
 Visualizzatore prof.: 167 mm  
 Peso: 5,69 kg  
 Quadro femmina: 3/4 pollici

## Descrizione tecnica

Coppia max.	800 Nm
Intervallo di misurazione	80 - 800 Nm
Visualizzatore largh.	120 mm
Peso	5,69 kg
Visualizzatore prof.	167 mm
Visualizzatore h	124 mm
Quadro femmina	3/4 pollici
Precisione di misura della coppia	±1 %
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Alimentazione	Alimentazione di rete
Direzione di serraggio	Serraggio orario e antiorario
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Taratura	O4

## Servizi

Rapporto di taratura strumento / Sensore di controllo della coppia Coppia max. 1000/2 Nm	018860 1000/2
Certificato DAkkS strumento / sensore di controllo della coppia Coppia massima 1000/2 Nm	018840 1000/2