

# Seghetto in metallo con lama in bimetallo GARANT 18 – 32 denti progressivi



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	580400
GTIN	4045197377432
Classe articolo	51S

### **Descrizione**

#### **Esecuzione:**

Seghetto manuale realizzato secondo i nuovissimi criteri di ergonomia per lavorare senza sforzo alle massime prestazioni. Telaio bicomponente molto leggero, ad alta resistenza con inserti antiscivolo. Tensione della lama fino a 1000 N (100 kp) regolabile facilmente mediante il dado di serraggio integrato nell'impugnatura. Possibilità di fissare la lama a 55° per tagli a livello. Lunghezza complessiva 395 mm.

Munita di un archetto di alta qualità, la minisega ad arco si contraddistingue per le lame serrate nell'archetto a forma di U. Il limite della profondità di taglio delle miniseghe ad arco manuali viene determinato dalla distanza tra la lama e l'archetto. Questa forma di attacco consente di utilizzare lame particolarmente sottili, che in altri tipi di seghe rischierebbero di piegarsi durante un'operazione di taglio bilaterale o a spingere. Le lame sottili per seghe manuali permettono di ridurre il processo di asportazione truciolo grazie alla bassa larghezza di taglio durante la lavorazione. Questo tipo di sega rappresenta quindi il modello standard delle seghe manuali impiegate nella lavorazione dei metalli.

#### Fornitura:

Incluse lame per sega manuale in bimetallo GARANT  $1 \times$  n. art. 582500: progressive 18-32 denti / pollici.

Lunghezza lama: 300 mm

### **Descrizione tecnica**

Denti / pollice	18 – 32 progressivi
Lunghezza complessiva	395 mm
Lunghezza lama	300 mm



Tensione lama fino a	1000 N
angolo lama alternativo	55 grado
Tipo di prodotto	Seghetto in metallo

# Accessori

Lama manuale su un lato bimetallo	582950
Lama manuale su un lato bimetallo, progressiva	582500