

Garant**Chiave poligonale doppia, tipo a cricchetto, piegata a 15°, Larghezza chiavi: 10X11mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	614845 10X11
GTIN	4045197415882
Classe articolo	61B

Descrizione

Esecuzione:

Forgiato, con cricchetti stabili e facilmente reversibili su entrambi i lati. Reversibile per serraggio orario e antiorario. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Descrizione tecnica

Ø Massimo anello D2	23,1 mm
Ø Massimo anello D1	21,5 mm
Apertura ₁	10 mm
Altezza massima anello h ₂	8,2 mm
Apertura ₂	11 mm
Altezza massima anello h ₁	7,6 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Dimensione apertura	metrica
Numero di denti	5
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio

Superficie	es. opaca cromata
Tipo di prodotto	Chiave

Accessori

Adattatori per chiavi a cricchetto Modello 1	614850 1
--	----------