

**Garant****Lama manuale su un lato bimetallo, progressiva****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	582500
GTIN	4045197699183
Classe articolo	51S

**Descrizione****Esecuzione:**

**Lama per seghetti di grande qualità** con elevata capacità di taglio e durata. In **bimetallo** = denti in HSS, temprato; parte posteriore in acciaio per molle con elevata flessibilità.

**Indistruttibile – Sicurezza sul posto di lavoro!**

In **bimetallo** con **dentatura progressiva 32 – 24 – 18 denti**. Nessuna oscillazione con materiale sottile (32 denti), elevata capacità di asportazione del truciolo grazie al passo grosso dei denti (18 denti), **impiego universale**, economico e durata elevata.

Dimensioni: 300×13×0,65 mm.

**Nota:**

Le lame per segatrici sono indicate al n. art. 171000 / 171150.

Lunghezza lama: 300 mm

Denti / pollice: 32 – 24 – 18

**Descrizione tecnica**

Denti / pollice	32 – 24 – 18
Spessore lama	0,65 mm
Lunghezza lama	300 mm
Altezza lama	13 mm
Tipo di prodotto	Lama per sega ad arco