

**Garant**

**Frese a spianare a 45° GARANT Softcut® ad alte prestazioni, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 125/12mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	213555 125/12
GTIN	4045197953674
Classe articolo	210

**Descrizione****Esecuzione:**

Elevato numero di taglienti per la massima produttività. Geometria positiva per tagli dolci e potenza assorbita ridotta. Elevata silenziosità grazie alla geometria personalizzata dell'utensile.

**Nota:**

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 3,0** con lama n. art. **674252 15IP**.

**Descrizione tecnica**

Ø Foro di attacco	40 mm
Inserto adatto	XEEW1305
Inserto adatto	SE.T1305
Ø Tagliente D <sub>c</sub>	125 mm
Lunghezza complessiva L <sub>compl.</sub>	63 mm
Ø Esterno massimo D <sub>max</sub>	137,3 mm

Numero taglienti Z	12
Set di viti per inserti	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Serie	Softcut®
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	45 grado
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	MTC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese a spianare

## Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 3,0 Nm	211750 3,0
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP