

Garant**Chiave dinamometrica "Slipper" con scala, Coppia massima: 5Nm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	657762 5
GTIN	4045197891617
Classe articolo	61E

Descrizione**Esecuzione:**

Grazie al meccanismo di rilascio automatico a scorrimento, è **impossibile superare inavvertitamente il valore di serraggio impostato.**

Chiave dinamometrica ad asta unica **regolabile tramite scala micrometrica** e a rilascio automatico. Arresto contro manipolazioni indesiderate sull'estremità dell'impugnatura. Con funzione cricchetto integrata.

Unità di misura: Nm.

Vantaggi:

Il preciso meccanismo di rilascio consente di lavorare in punti difficilmente accessibili.

Funzione:

Al raggiungimento del valore di coppia impostato, la chiave si sblocca in modo percettibile ed è poi subito pronta all'uso. Lo speciale meccanismo di rilascio assicura che i valori di coppia impostati vengano raggiunti in modo affidabile ma **non superati.**

Uso:

Per serie da medie a grandi.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Precisione:

± 6% dal valore impostato.

Dati d'impiego:**Legenda per disegno e formula:**

l_1 = lunghezza della leva senza testa a innesto

l_2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

l_3 = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

l_4 = interasse della testa a innesto

L = lunghezza complessiva dell'utensile

T_1 = coppia da impostare

T_2 = coppia prescritta

Descrizione tecnica

Direzione di serraggio	Serraggio orario
Precisione di misura della coppia	±6 %
Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Campo di coppia	1 - 5 Nm
Peso	235 g
Display	analogico
Coppia massima	5 Nm
Divisione della scala, 1 tacca =	0,05 Nm
Risoluzione	Nm
Impostazione del valore di soglia	con scala graduata
Lunghezza complessiva L	204 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Metodo di misura	Coppia
Principio di rilascio	Frizione meccanica
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [I ₃]	136,5 mm
Regolabilità del valore di soglia	regolabile
Lunghezza della leva senza testa a innesto [I ₁]	135 mm
Feedback	"attivazione"
Tipo di collegamento	Quadro di manovra maschio (cricchetto)
Taratura	O1
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Dati protocollabili	no
Metrologia	meccanico
Segnalazione dello sblocco	ottico
Segnalazione dello sblocco	acusticamente
Segnalazione dello sblocco	tattile

Funzione Knick	no
Funzione Slipper	sì
QuickRelease/funzione di cambio rapido	no
Lancetta rattrapante	no
Tipo di prodotto	Chiave dinamometrica

Servizi

Certificato DAkkSChiavi dinamometriche Coppia massima 1000 Nm	020020 1000
Rapporto di taraturaChiavi dinamometriche Coppia max. 400 Nm	020010 400