

Pressa a mano, Modello: 3A



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	086790 3A
GTIN	2050001940438
Classe articolo	08V

Descrizione

Esecuzione:

Corpo cavo e robusto in ghisa speciale con ampia superficie di appoggio. Base di appoggio con fori per il fissaggio sulla parte inferiore (banco di lavoro oppure struttura portante n. art. 086795). Pignone e cilindro della cremagliera in acciaio resistenti all'usura per sollecitazioni massime. Lavorazione accurata grazie al cilindro a cremagliera temprato e rettificato e alla lunga guida dello slittone. Piattaforma di appoggio girevole con quattro incavi di grandezza diversa per l'appoggio di pezzi vari. Azionamento dello slittone tramite braccio della leva.

Uso:

Per inserire ed estrarre bussole, cuscinetti a sfere, mandrini, spine, perni ecc. Anche per lavori di brocciatura e per l'uso di utensili da taglio e di fustelle a cavallotto.

Verniciatura:

Grigio chiaro RAL 7035.

Capacità di pressione massima: 8,95 kN

Ø slittone: 48 mm

Sporgenza fino a metà slittone: 230 mm

Corsa slittone max.: 400 mm

Altezza corpo in ghisa: 700 mm

Per Ø pezzo fino a: 450 mm

Descrizione tecnica

Altezza corpo in ghisa	700 mm
Ø Slittone	48 mm
Peso	92 kg
Per Ø pezzo fino a	450 mm
Larghezza fessura piattaforma di appoggio	25/45/65/85 mm
Profondità superficie di appoggio	480 mm
Corsa slittone max.	400 mm
Capacità di pressione massima	8,95 kN
Modello	3A
Larghezza superiore appoggio	250 mm
Sporgenza fino a metà slittone	230 mm
Tipo di prodotto	Pressa a mano

Accessori

Struttura portante per pressa a mano	086795
--------------------------------------	--------