

Garant
Fresa per sgrossatura e finitura in HMI con rompitrucioli TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 8mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	203094 8
GTIN	4045197954008
Classe articolo	11X

Descrizione
Esecuzione:

Fresa ad alte prestazioni concepita **in modo specifico per l'impiego TPC** universale.

Nocciolo rinforzato.

Resistenza a flessione ottimizzata mediante substrati a grana ultrafinissima.

Rompitruciolo sfalsato per una rottura controllata del truciolo.

Nota:

$a_{e\max} = 0,03 \times D$ per la lavorazione TPC.

h_{\max} : i valori specificati nella tabella sono i valori massimi. Per operazioni di finitura consigliamo gli articoli n. art. 204016, 204018 e 204019.

Prodotto più recente per n. art. 203091.

Descrizione tecnica

Qualità equilibratura con codolo	G 2,5 con HB
Ø Codolo D_s	8 mm
Spessore centrale del truciolo h_{\max} per fresatura TPC su Toolox 44 HRC	0,03 mm
Codolo	DIN 6535 HB con h6
Lunghezza complessiva L	81 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale e obliquo
Ø Tagliente D_c	8 mm
Numero denti Z	5

Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,16 mm
Lunghezza taglienti L_c	40 mm
Angolo dell'elica	40 grado
Tolleranza \varnothing nominale	f8
Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Numero di rompitruccioli	3
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	N
Caratteristica angolo dell'elica	diversa
Passo dei taglienti	diversa
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	$0,03 \times D$
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	TPC
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	350 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	310 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	270 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	200 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	120 m/min	P
TOOLOX 33	idoneo	50 m/min	H
TOOLOX 44	idoneo	30 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	idoneo	20 m/min	H

INOX < 900 N/mm ²	idoneo	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	120 m/min	M
Uni	idoneo		
a umido max.	adatto		
a secco	limitatamente adatto		
Aria	idoneo		