

Garant**Mandrino di maschiatura a cambio rapido, BT 40, Campo filettatura: M6-20****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	334663 M6-20
GTIN	4045197954428
Classe articolo	31M

Descrizione**Esecuzione:**

- **Struttura corta, con compensazione assiale elastica che reagisce alla pressione e alla trazione.**
- **Pressione dell'imbocco regolabile per differenti materiali e maschi a filettare.**

Uso:

- **Realizzazione di filettature di precisione.**
- **Per filettature destre e sinistre.**
- **Per macchine a CN e centri di lavorazione.**

Accessori speciali:

Bussole a cambio rapido vedi n. art. 335420 – 335660.

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820; 308835.

Nota:

- **Disponibili su richiesta mandrini di maschiatura a cambio rapido con attacchi diversi Dim. M14 – M33.**
- **Mandrini di maschiatura a cambio rapido non adatti per lubrorefrigerante.**

Norma attacco: ISO 7388-2

Compensazione lineare pressione: 12,5 mm

Compensazione lineare trazione: 12,5 mm

Ø esterno D: 55 mm

Ø interno D₁: 31 mm

Sporgenza totale Dim. A: 93 mm

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	93 mm
Ø Interno D ₁	31 mm
Campo filettatura	M6 – M20
Compensazione lineare pressione	12,5 mm
Ø Esterno D	55 mm
Compensazione lineare trazione	12,5 mm
Adattatore	BT 40
Norma attacco	JIS B6339
Norma attacco	ISO 7388-2
Tipo di prodotto	Mandrino di maschiatura