

Garant**Mandrino di maschiatura a cambio rapido, BT 40, Campo filettatura: M3-12****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 334663 M3-12 |
| GTIN | 4045197954411 |
| Classe articolo | 31M |

Descrizione**Esecuzione:**

- **Struttura corta, con compensazione assiale elastica che reagisce alla pressione e alla trazione.**
- **Pressione dell'imbocco regolabile per differenti materiali e maschi a filettare.**

Uso:

- **Realizzazione di filettature di precisione.**
- **Per filettature destre e sinistre.**
- **Per macchine a CN e centri di lavorazione.**

Accessori speciali:

Bussole a cambio rapido vedi n. art. 335420 – 335660.

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820; 308835.

Nota:

- **Disponibili su richiesta mandrini di maschiatura a cambio rapido con attacchi diversi Dim. M14 – M33.**
- **Mandrini di maschiatura a cambio rapido non adatti per lubrorefrigerante.**

Norma attacco: ISO 7388-2

Compensazione lineare pressione: 7,5 mm

Compensazione lineare trazione: 7,5 mm

Ø esterno D: 38 mm

Ø interno D₁: 19 mm

Sporgenza totale Dim. A: 68 mm

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Ø Esterno D | 38 mm |
| Ø Interno D ₁ | 19 mm |
| Compensazione lineare pressione | 7,5 mm |
| Sporgenza totale Dim. A | 68 mm |
| Compensazione lineare trazione | 7,5 mm |
| Campo filettatura | M3 – M12 |
| Adattatore | BT 40 |
| Norma attacco | JIS B6339 |
| Norma attacco | ISO 7388-2 |
| Tipo di prodotto | Mandrino di maschiatura |