

Garant GRIDLINE

Carrello a banco e portautensili ToolTruck con cassetti ad estrazione totale, 20×16G, Numero dei cassetti: 8**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	914560 8
GTIN	4045197892256
Classe articolo	9GT

Descrizione**Esecuzione:**

Il carrello a banco portautensili ToolTruck è dotato di un piano di lavoro in X-ABS. Vano con anta e 2 ripiani. Le fiancate del carrello sono rivestite con paraurti in LDPE.

La **chiusura centralizzata** blocca allo stesso tempo sia l'anta che i cassetti.

Collocamento:

Altezza frontolini cassetti: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125 mm

Fornitura:

Inclusi divisori:

ogni cassetto da 75 mm è fornito con 1 divisorio fessurato n. art. 951510 Dim. 75;

ogni cassetto da 125 mm è fornito con 1 divisorio fessurato n. art. 951510 Dim. 125.

Verniciatura:

Bicolore **termoverniciata**, argento con antracite RAL 7016.

Nota:

Sportello per vano laterale opzionale n. art. 914791 non integrato nella chiusura centralizzata del ToolTruck; chiusura tramite serratura a cilindro separata.

Per cassetti alti 200 mm sono stati introdotti anche i divisori fessurati n. art. 951510 Dim. 200, i listelli fessurati laterali n. art. 951560 Dim. 200 e i separatori lisci a incastro n. art. 951741 – 951821 cad. in Dim. 200.

Per ulteriori ricambi e divisori vedi Gruppo 95. Divisori adatti:

Listelli fessurati a intaglio n. art. 951560 Dim. 75 e Dim. 125;

divisori fessurati n. art. 951510 Dim. 75 e Dim. 125;
 separatori lisci a incastro n. art. 951721 – 951821 Dim. 75 e n. art. 951731 – 951821 Dim. 125.

Descrizione tecnica

Profondità	500 mm
Peso	102 kg
Profondità utile cassette	400 mm
Larghezza	1195 mm
Altezza	1000 mm
Larghezza utile cassette	500 mm
Numero dei cassette	8
Cassette larghezza utile in G	20
Cassette profondità utile in G	16
Superficie utile dei cassette in G	20×16
Serie	Banco da lavoro mobile ToolTruck
Serie	ToolTruck
Cassette con apertura differenziata	a una mano
Configuratore rilevante	sì
Portata cassette/ripiani estraibili	40 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Attributo del nome del prodotto	20×16G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro mobile

Accessori

951510 75

Divisori fessurati bilateraliprofondità 16G Per altezza
frontalino cassette 75 mm

Divisori fessurati bilateraliprofondità 16G Per altezza
frontalino cassette 125 mm

951510 125

Ripianofisso Modello 1

914774 1

Set di ruote per carrelli per officina e carrello a banco e
portautensili Modello G

915567 G

Frontalini serratura per GridLine Modello VA21

914227 VA21