

Garant GRIDLINE

Carrello a banco con 5 cassette estraibile da un solo lato, 20×16G, Numero dei cassette: 5**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	914580 5
GTIN	4045197892300
Classe articolo	9GT

Descrizione**Esecuzione:**

Il robusto corpo in lamiera di acciaio del carrello a banco integra 2 ripiani a vasca. La parete laterale è forata per l'alloggiamento di accessori, □ 9×9 mm con passo da 37 mm. Lato interno del cassetto liscio, ma comunque adatto per la suddivisione personalizzata dei cassette. Lo sbloccaggio del cassetto avviene mediante un'impugnatura di sbloccaggio centrale integrata nel maniglione. Cassetto a chiusura centralizzata con **serratura a cilindro**. Ruote montate su cuscinetti a rulli (2 ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio, 2 ruote fisse). Piano di lavoro spesso 25 mm in **bambù** per il montaggio della morsa a vite.

Collocamento:

Altezza frontali cassette: 75; 75; 125; 125; 200 mm

Fornitura:

Inclusi divisori:

ogni cassetto da 75 mm è fornito con 1 divisorio fessurato n. art. 951510 Dim. 75;

ogni cassetto da 125 mm è fornito con 1 divisorio fessurato n. art. 951510 Dim. 125.

Verniciatura:

Bicolore, **termoverniciata**, argento con antracite RAL 7016.

Nota:

Per cassette alti 200 mm sono stati introdotti anche i divisori fessurati n. art. 951510 Dim. 200, i listelli fessurati laterali n. art. 951560 Dim. 200 e i separatori lisci a incastro n. art. 951741 – 951821 cad. in Dim. 200.

Per ulteriori ricambi e divisori vedi Gruppo 95. Divisori adatti:

Listelli fessurati a intaglio n. art. 951560 Dim. 75; Dim. 125 e Dim. 200;
 divisori fessurati n. art. 951510 Dim. 75; Dim. 125 e Dim. 200;
 separatori lisci a incastro 951721 – 951821 Dim. 75; n. art. 951731 – 951821 Dim. 125 e n. art. 951741 – 951821 Dim. 200.

Descrizione tecnica

Profondità	525 mm
Peso	64 kg
Numero dei cassetti	5
Altezza	900 mm
Larghezza utile cassetti	500 mm
Profondità utile cassetti	400 mm
Larghezza	1000 mm
Cassetti larghezza utile in G	20
Cassetti profondità utile in G	16
Superficie utile dei cassetti in G	20×16
Configuratore rilevante	sì
Portata cassetti/ripiani estraibili	40 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Attributo del nome del prodotto	20×16G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro mobile

Accessori

Divisori fessurati bilateraliprofondità 16G Per altezza frontalino cassetti 125 mm	951510 125
Divisori fessurati bilateraliprofondità 16G Per altezza frontalino cassetti 75 mm	951510 75

Set di ruote per carrelli per officina e carrello a banco e portautensili Modello G

915567 G