



Telecamera da ispezione a batteria, Denominazione originale prodotto: M12ICAV



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	492712 M12ICAV
GTIN	4002395159994
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

Telecamera da ispezione compatta a batteria per ispezioni visuali in punti di difficile accesso.

- **Display a colori LCD 89 mm / 3,5 pollici wireless rimovibile.**
- **Funzione audio, video e foto, zoom digitale da 100 – 400 %.**
- **Compensazione automatica del contrasto e bilanciamento del bianco.**
- **Testa telecamera a tenuta stagna con illuminazione a LED a 3 livelli.**
- **Cavo telecamera flessibile, a tenuta stagna, lungo 274 cm.**
- **Zoom digitale per un miglior riconoscimento dei dettagli.**

Fornitura:

Inclusi 1x batteria agli ioni di litio 12 V / 2,0 Ah, caricabatterie C12 C, cavo da 2740 mm, scheda SD da 8 GB, valigetta di trasporto.

Descrizione tecnica

Dimensione display	3,5 pollici
Risoluzione display	320x240 px

Tensione batteria	12 V
Denominazione originale prodotto	M12 ICAV3-9
Ø Testa camera	12,4 mm
Capacità batteria	2 Ah
Lunghezza cavo telecamera	2740 mm
Peso	0,72 kg
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 12 V
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Tipo di prodotto	Endoscopio